

**HOLEX****Průmyslová spojka vnější závit, Připojovací vnější závit: 1/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080230 1/4
GTIN	4062406403188
Třída artiklu	02A

**Popis****Provedení:**

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), **JR 7,8**. Jednostranně blokuující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.

Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

**Materiál:**

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.

**Technický popis**

Maximální provozní tlak	35 bar
Hodnota průtoku	2000 l/min
Materiál	mosaz
Připojovací vnější závit	1/4 palec
Druh produktu	Spojka

