

**Kleštinový držák ER typ E4, VDI 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319515 32
GTIN	4062406423070
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Převážně k vrtání a středění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

d_6	83 mm
l_3	22 mm
Pro kleštiny ER	32
Vhodné kleštiny	470 E (ER 32)
l_8	49 mm
d_{10}	50 mm
Rozsah upínání d_2	2 - 20 mm
l_9	62 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40

Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Druh produktu	Držák upínacích kleštin VDI