

**Kleštinový držák ER typ E4, VDI 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319515 40
GTIN	4062406423087
Třída artiklu	32U

**Popis****Použití:**

Převážně k vrtání a středění.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

$l_8$	61 mm
Pro kleštiny ER	40
$l_9$	75 mm
$d_6$	83 mm
Vhodné kleštiny	472 E (ER 40)
Rozsah upínání $d_2$	3 - 26 mm
$l_3$	22 mm
$d_{10}$	63 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40

Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Druh produktu	Držák upínacích kleštin VDI