

**Kleštinový držák ER typ E4, VDI 30, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319512 25
GTIN	4062406423056
Třída artiklu	32U

**Popis****Použití:**

Převážně k vrtání a středění.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

Vhodné kleštiny	430 E (ER 25)
Pro kleštiny ER	25
$l_3$	22 mm
$d_{10}$	42 mm
$l_9$	57 mm
$d_6$	68 mm
Rozsah upínání $d_2$	1 - 16 mm
$l_8$	45 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 30

Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Druh produktu	Držák upínacích kleštin VDI