

HOLEX**Průmyslová spojka hadicová přípojka, Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr): 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080232 9
GTIN	4062406423155
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), **JR 7,8**. Jednostranně blokuující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.

Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Materiál:

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.

Technický popis

Maximální provozní tlak	35 bar
Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	9 mm
Hodnota průtoku	2000 l/min
Materiál	mosaz
Druh produktu	Spojka

