

DYMO**Štítkovač, Typ: 5200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085500 5200
GTIN	3501170841402
Třída artiklu	08U

Popis**Provedení:**

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího **Li-Ion akumulátoru**, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup. **Robustní průmyslová tiskárna pro potisk etiket** pro jednoduché značení kabelů, propojovacích panelů, regálů atd. **Tlačítka pro rychlé zadávání** pro často používané znaky v elektrotechnice.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití. <HBR/> Štítkovač včetně Li-Ion akumulátoru a síťového napáječe. 1× kazeta s popisovací páskou nylon bílá 19 mm × 3,5 m, 1× průmyslová vinylová etiketa bílá 12 mm × 5,5 m.

Upozornění:

- **Možnost nastavení různých jazykových verzí.**
- **S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.**

Technický popis

Možné šířky popisovací pásky	9; 12; 19 mm
Šířka	124 mm
Odřezávač pásky provedení	ruční
Počet obsažených akumulátorů	1
Síťový adaptér	včetně
Délka	64 mm
Počet disponibilních znaků/symbolů	100
Zvláštní znaky	zásobník na etikety
Maximální výška písma	13 mm
Počet stylů písma	4
Typ	Rhino 5200
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet šířek písma	2
Počet velikostí písma	7
Uspořádání klávesnice	ABC
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Počet řádků textu	1-4
Výška	234 mm
Vhodná kazeta s popisovací páskou	RHINO
Hmotnost včetně akumulátoru	780 g
Počet znaků viditelných na displeji	2×14
Obal	Přepravní kufřík
Označení výrobce	S0841400
Druh produktu	Popisovací přístroj

Příslušenství

Kazeta s popisovacím páskem Typ W	085512 W
Kazeta s popisovací páskou 19 mm×3,5 m nylon Typ W	085516 W

Kazeta s popisovací páskou 12 mm x 5,5 m vinyl Typ W	085517 W
Kazeta s popisovacím páskem Typ W	085513 W
Kazeta s popisovací páskou 9 mm x 5,5 m vinyl Typ W	085509 W
Kazeta s popisovacím páskem Typ W	085511 W
Kazeta s popisovacím páskem Typ W	085514 W
Kazeta s popisovací páskou 19 mm x 5,5 m vinyl Typ W	085510 W