

FLUKE.

**Kleště na měření proudu, Typ: 365****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473290 365
GTIN	095969559874
Třída artiklu	47H

**Popis****Provedení:**

Kleště na měření proudu s velkým, dobře čitelným displejem LCD ve štíhlém a ergonomickém designu. Navíc displej s podsvícením. Odnímatelné kleště pro snadnější měření.

**Norma:****EN 61010-1****Rozsah dodávky:**

Včetně měřicích vodičů a polstrované brašny. Baterie 2x č. 081561 vel. LR6.

**Technický popis**

Paměťová funkce	HOLD
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Kategorie přepětí	CAT III 600 V
Střídavý proud AC	0,1 A – 200 A

Měření	TRUE RMS (AC)
Přesnost	2 %
Odpor	0,1 $\Omega$ – 6 k $\Omega$
Stejnoseměrný proud DC	0,1 A – 200 A
Rozsah displeje	6000
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 V – 600 V
Maximální otevření kleští	18 mm
Střídavé napětí AC	0,1 V – 600 V
Napájení	2x 081561 LR6
Norma	EN 61010-1
Kalibrování	I4
Druh produktu	Kleště na měření proudu

## Služby

KalibrováníKleště na měření proudu Typ D	027050 D
Kalibrace DAkkSKleště na měření proudu Typ D	027060 D

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------