



LED ruční stroboskop, Typ: 476



Údaje o objednávce

Artikové číslo	471200 476
GTIN	4029547001772
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost nastavení a stabilita dynamicky reagujícím stavěcím kolečkem. Vysoká intenzita světla díky energeticky optimalizované elektronice spínání a výkonné xenonové bleskovce. Funkce memory (při vypnutí se uloží poslední hodnota). Vstup spouště k synchronizaci pořadí blesků. Přípojka stavivu u korpusu. Životnost akumulátoru min. 2 hodiny.

Použití:

Měření velmi malých objektů nebo na místech, které nejsou přímo přístupná – bez přerušení probíhajícího provozu. Optimální k měření otáček a k inspekci vysoce frekvenčních pohyblivých součástí.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufru, nabíječky se 4 adaptéry země a konektorem signálu spouště.

Technický popis

Výška	50 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Provozní teplota	0 - 40 °C

Počet obsažených baterií	6
Mezní chyba	0,01 (±1 číslice) %
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Šířka	65 mm
Rozsah měření	30 - 12500 min ⁻¹
Délka	240 mm
Hmotnost	415 g
Kalibrování	I2
Druh produktu	Stroboskop

Služby

Kalibrování Otáčkoměr / stroboskop Typ D	027900 D
--	----------

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------