

Garant**Lepidlo na zajištění závitů 2GP22, Obsah: 250ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088060 250
GTIN	4062406422806
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Typ **2GP22** nízká pevnost. Střední viskozita. Ideální pro snadno demontovatelné šroubové spoje. K zajištění šroubů s jemným závitem.

Použití:

Nízká pevnost – Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. **Střední pevnost** – Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. **Vysoká pevnost** – Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Demontáž	s normálním nástrojem
Minimální moment uvolnění	5,5 - 11,5 Nm

Vhodné pro materiál	kov
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	Utěšňování závitů
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Třída pevnosti	Nízká pevnost
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	utěšňující
Pro velikost závitů M až	M36
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Dotyková pevnost za	5 - 10 min
Plnicí množství	250 ml
Dynamická viskozita	800 - 1500 mPas
Bod vzplanutí	100 °C
Chemický základ	Methakryláty
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Tvar	kapalný
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Hustota	1,08 g/cm ³
Pro druh závitů	Jemný závit
Barva	fialová
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Lepidlo na zajištění závitů