

Garant**Lepidlo na zajištění závitů 2GP70, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088062 50
GTIN	4062406423438
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Typ **2GP70** vysoká pevnost. Pro upevnění rozpěrných šroubů, kuličkových a válečkových ložisek, které se za normálních okolností již nemohou povolit. Pro silně namáhané šroubové spoje.

Použití:

Nízká pevnost – Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. **Střední pevnost** – Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. **Vysoká pevnost** – Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Chemický základ	Methakryláty
Hustota	1,09 g/cm ³

Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Vhodné pro oblast použití	Utěsňování závitů
Demontáž	těžká
Plnicí množství	50 ml
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Tvar	kapalný
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	utěsňující
Vlastnost	tolerující olej
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Dynamická viskozita	300 - 900 mPas
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Bod vzplanutí	100 °C
Minimální moment uvolnění	35 - 45 Nm
Barva	zelená
Pro velikost závitů M až	M20
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Vhodné pro materiál	kov
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Zajištění šroubů