

Garant GREENPLUS

Lepidlo na zajištění závitů 2GP43, Obsah: 250ml**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088061 250
GTIN	4062406423421
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Typ **2GP43** střední pevnost. Utěsňuje a zalepuje mnoho typů šroubových spojů. Vysoká odolnost proti vibracím. Rychlé vytvrzení na velkém počtu železných kovů. Zvýšená snášenlivost působení oleje.

Použití:

Nízká pevnost – Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. **Střední pevnost** – Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. **Vysoká pevnost** – Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Dynamická viskozita	1500 - 4000 mPas
Plnicí množství	250 ml

Minimální moment uvolnění	15 - 25 Nm
Demontáž	s normálním nástrojem
Pro velikost závitů M až	M36
Třída pevnosti	Střední pevnost
Bod vzplanutí	100 °C
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Chemický základ	Methakryláty
Hustota	1,08 g/cm ³
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	odolný proti vibracím
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Vhodné pro materiál	kov
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Vhodné pro oblast použití	Olejnate povrchy
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Vhodné pro oblast použití	Utěšňování závitů
Barva	modrá
Tvar	kapalný
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Zajištění šroubů