

Garant GREENPLUS

Těsnicí prostředek na závity 5GP42, Obsah: 50ml**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088064 50
GTIN	4062406423476
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plyných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnicích prostředků na závity patří utěšňování kuželových kovových závitů a šroubení.

Typ **5GP42**. Těsnicí prostředek pro obrobky se závity v hydraulických nebo pneumatických zařízeních resp. spojovacích dílech. Účinná ochrana proti oleji, vodě, uhlovodíkům a chemickým produktům.

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

Technický popis

Plnicí množství	50 ml
Tvar	kapalný
Pro velikost palcových závitů	3/4 palec
Barva	hnědá
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm

Demontáž	s normálním nástrojem
Bod vzplanutí	100 °C
Hustota	1,08 g/cm ³
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Dynamická viskozita	400 - 800 mPas
Třída pevnosti	Střední pevnost
Minimální moment uvolnění	15 - 25 Nm
Chemický základ	Metakrylátester
Pro velikost závitů M až	M26
Dotyková pevnost za	10 - 20 min
Vhodné pro materiál	kov
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Těsnící prostředky