

Garant GREENPLUS

**Plošný těsnicí prostředek 5GP74, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088067 50
GTIN	4062406423537
Třída artiklu	01K

**Popis****Provedení:**

Těsnicí látka, která se vytvrzuje při absenci vzduchu mezi těsně přiléhajícími kovovými povrchy. Typ **5GP74**. K utěsnění přírub a ploch. Rychle tvrdnoucí, mírně pružný těsnicí film.

**Upozornění:**

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

**Technický popis**

Třída pevnosti	Střední pevnost
Chemický základ	Anaerobní metakryláty
Tvar	kapalný
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Demontáž	s normálním nástrojem
Vhodné pro oblast použití	Plošné těsnění (izolace)

Vhodné pro oblast použití	Přírubové spojení
Barva	oranžová
Hustota	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Maximální rozměr štěrbin	0,25 mm
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Vhodné pro materiál	kov
Dotyková pevnost za	5 - 20 min
Bod vzplanutí	100 °C
Dynamická viskozita	23000 - 35000 mPas
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	voděodolné
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Minimální moment uvolnění	10 - 20 Nm
Plnicí množství	50 ml
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Těsnící prostředky