

Garant GREENPLUS

**Těsnicí prostředek na závity 5GP11, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088065 50
GTIN	4062406423490
Třída artiklu	01K

**Popis****Provedení:**

Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plyných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnicích prostředků na závity patří utěšňování kuželových kovových závitů a šroubení. Typ **5GP11**. Těsní proti vodě, stlačenému vzduchu, plynu, benzínu, LPG a chemickým produktům. Tixotropní. PTFE plnivo umožňuje snadnou demontáž. Speciálně pro utěsnění kónických / válcových trubkových šroubových spojů. Po vytvrzení se vytvoří elastický povlak.

**Upozornění:**

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

**Technický popis**

Vhodné pro oblast použití	Šroubení
Vhodné pro oblast použití	Trubkový závit
Vhodné pro oblast použití	Trubkové těsnění
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Bod vzplanutí	100 °C

Pro velikost palcových závitů	3 palec
Demontáž	s normálním nástrojem
Dotyková pevnost za	15 - 20 min
Hustota	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Pro velikost závitů M až	M80
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Chemický základ	Metakrylátester
Vhodné pro materiál	kov
Minimální moment uvolnění	5 - 15 Nm
Plnicí množství	50 ml
Dynamická viskozita	15000 - 25000 mPas
Tvar	kapalný
Barva	bílá
Funkční pevnost dle	1 - 3 h
Třída pevnosti	Nízká pevnost
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Těsnící prostředky