

Garant GREENPLUS

**Těsnicí prostředek na závity 5GP77, Obsah: 250ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088066 250
GTIN	4062406423520
Třída artiklu	01K

**Popis****Provedení:**

Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plyných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnících prostředků na závity patří utěšňování kuželových kovových závitů a šroubení. Typ **5GP77**. Těsní kónické / válcové trubkové závitové spoje do R3 palců, např. systémy plynových potrubí. Odolný vůči teple.

**Upozornění:**

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

**Technický popis**

Barva	žlutá
Bod vzplanutí	100 °C
Vhodné pro oblast použití	Trubkové těsnění
Vhodné pro oblast použití	Trubkový závit
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Minimální moment uvolnění	20 - 30 Nm

Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Maximální rozměr štěrbin	0,35 mm
Pro velikost palcových závitů	3 palec
Dynamická viskozita	20000 - 40000 mPas
Plnicí množství	250 ml
Chemický základ	Metakrylátester
Vhodné pro materiál	kov
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	bez označení
Demontáž	s normálním nástrojem
Tvar	kapalný
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Hustota	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Pro velikost závitů M až	M80
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Těsnící prostředky