

Garant GREENPLUS

Těsnicí prostředek na závity 5GP11, Obsah: 250ml**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088065 250
GTIN	4062406423506
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plyných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnicích prostředků na závity patří utěšňování kuželových kovových závitů a šroubení.

Typ **5GP11**. Těsní proti vodě, stlačenému vzduchu, plynu, benzínu, LPG a chemickým produktům. Tixotropní. PTFE plnivo umožňuje snadnou demontáž. Speciálně pro utěsnění kónických / válcových trubkových šroubových spojů. Po vytvrzení se vytvoří elastický povlak.

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

Technický popis

Hustota	1,09 g/cm ³
Vhodné pro oblast použití	Šroubení
Vhodné pro oblast použití	Trubkový závit
Vhodné pro oblast použití	Trubkové těsnění
Vhodné pro materiál	kov

Třída pevnosti	Nízká pevnost
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Tvar	kapalný
Barva	bílá
Funkční pevnost dle	1 - 3 h
Minimální moment uvolnění	5 - 15 Nm
Plnicí množství	250 ml
Demontáž	s normálním nástrojem
Pro velikost závitů M až	M80
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Chemický základ	Metakrylátester
Bod vzplanutí	100 °C
Dotyková pevnost za	15 - 20 min
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Pro velikost palcových závitů	3 palec
Dynamická viskozita	15000 - 25000 mPas
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Těsnící prostředky