

Garant GREENPLUS

**Plošný těsnicí prostředek 5GP73, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088068 50
GTIN	4062406423551
Třída artiklu	01K

**Popis****Provedení:**

Těsnicí látka, která se vytvrzuje při absenci vzduchu mezi těsně přiléhajícími kovovými povrchy. Typ **5GP73**. Středně pevný, tixotropní povrchový tmel pro utěsnění kovových závitových dílů. Těsnění krytů, přírub a ploch. Rychle tvrdnoucí, mírně pružný těsnicí film.

**Upozornění:**

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

**Technický popis**

Minimální moment uvolnění	10 - 20 Nm
Bod vzplanutí	100 °C
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Chemický základ	Anaerobní metakryláty
Třída pevnosti	Střední pevnost
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc

Skladovací teplota	5 - 23 °C
Plnicí množství	50 ml
Vhodné pro oblast použití	Přírubové spojení
Vhodné pro oblast použití	Plošné těsnění (izolace)
Vhodné pro materiál	kov
Dynamická viskozita	35000 - 60000 mPas
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Barva	zelená
Tvar	kapalný
Maximální rozměr štěrbin	0,2 mm
Vlastnost	voděodolné
Vlastnost	odolná proti oleji
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Hustota	1,11 g/cm <sup>3</sup>
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Těsnící prostředky