

Garant GREENPLUS

Lepidlo na funkční spojení 6GP38, Obsah: 250ml**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088069 250
GTIN	4062406423582
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve stříhu).

Typ **6GP38**. Rychle tvrdnoucí univerzální produkt s nejvyšší pevností pro statické namáhání ve stříhu a dynamické zatížení. Pro upevnění ozubených kol, řemenic, připojení hřídele rotoru k elektromotorům.

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Dynamická viskozita	3000 - 6000 mPas
Minimální moment uvolnění	40 Nm
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Plnicí množství	250 ml

Funkční pevnost dle	1 - 3 h
Bod vzplanutí	100 °C
Maximální rozměr štěrbiny	0,25 mm
Vhodné pro materiál	kov
Barva	zelená
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	Utěsňování závitů
Chemický základ	Methakryláty
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Pro velikost závitů M až	M36
Tvar	kapalný
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Hustota	1,09 g/cm ³
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	rychle tvrdnoucí
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Spojovací produkt