

Garant GREENPLUS

Lepidlo na funkční spojení 6GP48, Obsah: 50ml**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088070 50
GTIN	4062406423599
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve stříhu).

Typ **6GP48**. Rychle tvrdnoucí, tepelně odolný produkt pro upevnění válcových spojů. K upevnění vložek válců v blocích motoru. Vhodné také pro montáž ložisek do topných pecí, kamen a sporáků.

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Dynamická viskozita	400 - 700 mPas
Vhodné pro oblast použití	Utěsňování závitů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Bod vzplanutí	100 °C

Skladovací teplota	5 - 23 °C
Barva	zelená
Maximální rozměr štěrbin	0,2 mm
Tvar	kapalný
Hustota	1,1 g/cm ³
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Plnicí množství	50 ml
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Minimální moment uvolnění	40 Nm
Vhodné pro materiál	kov
Pro velikost závitů M až	M20
Vlastnost	rychle tvrdnoucí
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Chemický základ	Methakrylát
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Spojovací produkt