

Garant GREENPLUS

**Lepidlo na funkční spojení 6GP38, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088069 50
GTIN	4062406423575
Třída artiklu	01K

**Popis****Provedení:**

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve stříhu).

Typ **6GP38**. Rychle tvrdnoucí univerzální produkt s nejvyšší pevností pro statické namáhání ve stříhu a dynamické zatížení. Pro upevnění ozubených kol, řemenic, připojení hřídele rotoru k elektromotorům.

**Upozornění:**

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

**Technický popis**

Vhodné pro materiál	kov
Maximální rozměr štěrbin	0,25 mm
Tvar	kapalný
Bod vzplanutí	100 °C

Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Funkční pevnost dle	1 - 3 h
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Plnicí množství	50 ml
Pro velikost závitů M až	M36
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	rychle tvrdnoucí
Barva	zelená
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Hustota	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Chemický základ	Methakrylát
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	Utěšňování závitů
Dynamická viskozita	3000 - 6000 mPas
Minimální moment uvolnění	40 Nm
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Spojovací produkt