

Garant GREENPLUS

Lepidlo na funkční spojení 6GP60, Obsah: 250ml**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088071 250
GTIN	4062406423629
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve stříhu).

Typ **6GP60**. K opravě opotřebovaných částí a obnovení správného lícování. Vhodný pro velkou velikost mezery. Vytvrzený produkt lze opracovat vrtáním, frézováním nebo broušením.

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Barva	stříbrná
Chemický základ	Methakryláty
Plnicí množství	250 ml
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Třída pevnosti	Vysoká pevnost

Minimální moment uvolnění	18 Nm
Dynamická viskozita	200000 - 600000 mPas
Hustota	1,13 g/cm ³
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Bod vzplanutí	100 °C
Vhodné pro oblast použití	Oprava
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Tvar	pastózní
Pro velikost závitů M až	M20
Maximální rozměr štěrbin	0,3 mm
Vlastnost	mechanicky odolné
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vhodné pro materiál	kov
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Spojovací produkt