

Garant GREENPLUS

Lepidlo na funkční spojení 6GP60, Obsah: 50ml**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	088071 50
GTIN	4062406423612
Třída artiklu	01K

Popis**Provedení:**

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve stříhu).

Typ **6GP60**. K opravě opotřebovaných částí a obnovení správného lícování. Vhodný pro velkou velikost mezery. Vytvrzený produkt lze opracovat vrtáním, frézováním nebo broušením.

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Chemický základ	Methakryláty
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Dynamická viskozita	200000 - 600000 mPas
Hustota	1,13 g/cm ³

Tvar	pastózní
Vlastnost	mechanicky odolné
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vhodné pro materiál	kov
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Vhodné pro oblast použití	Oprava
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Pro velikost závitů M až	M20
Plnicí množství	50 ml
Bod vzplanutí	100 °C
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Maximální rozměr štěrbin	0,3 mm
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Barva	stříbrná
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Minimální moment uvolnění	18 Nm
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Druh produktu	Spojovací produkt