

**LED plošná svítidla, Příkon: 48W****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081274 48
GTIN	5708997354537
Třída artiklu	08C

**Popis****Provedení:**

Neoslňující plošné provedení bez stínů s velkým světelným rozptylem. S integrovanou rukojetí a stojanem pro přímou montáž stavebního reflektoru. 2 zásuvky Schuko umožňují rychlé a snadné připojení elektrického nářadí, bez použití dalších kabelů.

**Funkce:**

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Vhodné pro:**

Stativ s trojnožkou č. 081252 vel. 1,35-3.

**Technický popis**

Jmenovité napětí	100 - 240 V
Hmotnost	3430 g
Celková výška	310 mm
Nastavitelný úhel vyzařování	100 stupeň
Připojovací kabel délka	5 m

Příkon	48 W
Celková délka	318 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Celková šířka	117 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Světelný tok	6000 lm
Druh produktu	Plošný zářič