

Garant**Pár rukavic MASTER CUT B OIL+, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094421 11
GTIN	4062406423902
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

Přiléhající a pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Díky tomu velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Díky plnému nitrilovému povlaku až přes klouby prstů je výrobek velmi vhodný i do mastného prostředí. Druhá vrstva povlaku z pískovaného nitrilu v oblasti dlaní a prstů zajišťuje obzvláště bezpečné uchopení. Se zesíleným ohybem palce pro delší životnost.

GARANT MASTER CUT B OIL+. Velmi flexibilní ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti proříznutí B. Perfektně vhodné pro **mastné pracovní prostředí se středně vysokým rizikem pořezání**, například na obráběcích strojích.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	MASTER CUT
------	------------

Vlastnost rukavice	Bez DMF
Technologie pletení	18G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Materiál nosiče	HPPE
Povlak	Nitril
varianta povlaku	plný povlak
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černý
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Protipořezové rukavice