



Ráčnový pneumatický šroubovák, Typ: 9427



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079122 9427
GTIN	015451652111
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Pneumatický minišroubovák s ráčnou s konstrukční délkou 130 mm. Tlačítko pro rychlou výměnu nástrčné hlavice.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Maximální počet otáček	270 min ⁻¹
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Maximální vibrace dle EN	5 m/s ²
Maximální spotřeba vzduchu	336 l/min
Rozsah utahovacích momentů	7 - 35 Nm
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Rozměry upínače nástrojů	3/8 palec
Označení výrobce	9427

Hmotnost	0,5 kg
Připojovací závit	BSP
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M8
Délka	130 mm
Pracovní hluk	93 dB(A)
Druh produktu	Šroubovák