



LED čelovka s akumulátorem, Typ: H15R-CORE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Výkonná LED čelovka pro profesionální použití.

- **Otočná hlava a plynulá funkce zaostřování.**
- **Intuitivní ovládání a plynulé stmívání.**
- **Vyměnitelný čelový pás, který lze prát.**
- **Jednotné rozhraní systému Ledlenser Connecting umožní jednoduché spojení se širokým sortimentem příslušenství.**

Výkonné čelovky s intuitivní obsluhou a plynulou regulací jasu, extrémně vysokou ochranou před prachem a vodou technologií Flex Sealing Technology. Systém Ledlenser Connecting jako jednotné rozhraní umožňuje jednoduché připojení rozsáhlého sortimentu příslušenství.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsně) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Světelný tok	1000 lm
Označení výrobce	H15R Core
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Počet obsažených akumulátorů	1
Doba svícení stupeň 2	80 h
Světelný tok stupeň 2	20 lm
Doba svícení	5 h
Hmotnost	380 g
Ø hlavy	47 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Stmívatelné osvětlení	ano
Světelný proud Boost	2500 lm
Druh produktu	Čelovka