

Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, ferit, Ø: 80mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085915 80
GTIN	2050000965319
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

- Odstíněný plochý upínací magnet z tvrdého feritu se závitovým pouzdem.
- Pozinkovaný povrch.
- Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Výška	18 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Závitové pouzdro	ano
Jmenovitá přidržovací síla	600 N
Hmotnost	520 g
Ø	80 mm
Materiál povrchu	pozinkováno
Závit	M10 mm
Výška se závitem	34 mm

Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet