

**Rychlospojka s vnějším závitem, Připojovací vnější závit: 1/2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080170 1/2
GTIN	4062406523947
Třída artiklu	02A

**Popis****Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1 000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).  
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

**Technický popis**

Připojovací vnější závit	1/2 palec
Hodnota průtoku	1000 l/min
Maximální provozní tlak	35 bar
Druh produktu	Spojka