

Garant**Tepelný upínač typ ADB, BT 50 A = 160, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303461 25 |
| GTIN | 4062406520205 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínací trn č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Délka vyložení rozměr A | 160 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 25 mm |
| Vnější Ø D | 53 mm |
| Ø D ₂ | 44 mm |
| Upnutí | BT 50 A = 160 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | ADB |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn |

Příslušenství

| | |
|---|----------------|
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308765 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308620 50 |
| Smršťovací přístroj Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308795 50 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308615 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308650 50 |
| Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308760 50 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308605 50 |
| Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308785 50 |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitutěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308720 50 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308660 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50 | 308830 50 |
| Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Chladicí jednotka Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50 | 308820 50 |
| | 308740 50 |

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50

Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 50

354225 50

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50

Skříň

354290

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308600 50

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308640 50

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308790 50