


HOLEX**Závitořezná hlava ER-Synchro, Ø stopky 25 mm, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338198 16
GTIN	4062406511104
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

- S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumicího prvku.
- Vnitřní přívod chladicího média do 50 bar.
- Prodloužení životnosti závitového vrtáku/závitníku.

Použití:

- Na obráběcích centrech se synchronním vřetenem.
- Pro vyrovnání rozdílů stoupání závitníku – synchronního vřetená.
- Pro vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER pro závitové vrtání č. 309399 a 309447.

Upozornění:

Neodmašťujte synchronní závitořezná sklíčidla.

Technický popis

Vnější Ø D	34 mm
Délkové vyrovnání tlak	0,5 mm
Vnitřní Ø D ₁	28 mm
Délkové vyrovnání tah	0,5 mm
Délka vyložení rozměr A	75 mm
Závitořezný rozsah	M4 – M12
Upnutí	Ø stopky 25 mm

Norma pro upínání	DIN 1835 B, E
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo