




Závitořezná hlava ER-Synchro, HSK-A 63, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338195 16
GTIN	4062406511081
Třída artiklu	32P

Popis

Provedení:

- S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumicího prvku.
- Vnitřní přívod chladicího média do 50 bar.
- Prodloužení životnosti závitového vrtáku/závitníku.

Použití:

- Na obráběcích centrech se synchronním vřetenem.
- Pro vyrovnání rozdílů stoupání závitníku – synchronního vřetená.
- Pro vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER pro závitové vrtání č. 309399 a 309447.

Trubka na chladicí kapalinu pro HSK č. 309880.

Upozornění:

Neodmašťujte synchronní závitořezná sklíčidla.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	110 mm
Závitořezný rozsah	M4 – M12
Délkové vyrovnání tlak	0,5 mm
Vnitřní Ø D ₁	28 mm
Vnější Ø D	34 mm
Délkové vyrovnání tah	0,5 mm

Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Tvar	A
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo