


HOLEX**Závitořezná hlava ER-Synchro, Ø stopky 25 mm, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338198 25
GTIN	4062406522612
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

- S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumicího prvku.
- Vnitřní přívod chladicího média do 50 bar.
- Prodloužení životnosti závitového vrtáku/závitníku.

Použití:

- Na obráběcích centrech se synchronním vřetenem.
- Pro vyrovnání rozdílů stoupání závitníku – synchronního vřetená.
- Pro vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER pro závitové vrtání č. 309399 a 309447.

Upozornění:

Neodmašťujte synchronní závitořezná sklíčidla.

Technický popis

Délkové vyrovnání tlak	0,5 mm
Závitořezný rozsah	M6 – M20
Délkové vyrovnání tah	0,5 mm
Vnější Ø D	45 mm
Vnitřní Ø D ₁	42 mm
Délka vyložení rozměr A	110 mm

Upnutí	Ø stopky 25 mm
Norma pro upínání	DIN 1835 B, E
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo