


**HOLEX****Závitořezná hlava ER-Synchro, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338190 16
GTIN	4062406511067
Třída artiklu	32P

**Popis****Provedení:**

- S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumicího prvku.
- Vnitřní přívod chladicího média do 50 bar.
- Prodloužení životnosti závitového vrtáku/závitníku.

**Použití:**

- Na obráběcích centrech se synchronním vřetenem.
- Pro vyrovnání rozdílů stoupání závitníku – synchronního vřetená.
- Pro vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

**Zvláštní příslušenství:**

Upínací kleštiny ER pro závitové vrtání č. 309399 a 309447.

Tažné čepy viz č. 308600 – 308806.

**Upozornění:**

Neodmašťujte synchronní závitořezná sklíčidla.

**Technický popis**

Závitořezný rozsah	M4 – M12
Vnitřní Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Délkové vyrovnání tlak	0,5 mm
Délkové vyrovnání tah	0,5 mm
Délka vyložení rozměr A	85 mm
Vnější Ø D	34 mm

Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Tvar	AD
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo