

**Rychlospojka s vnitřním závitem, Vnitřní připojovací závit: 1/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080171 1/4
GTIN	4062406572693
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Technický popis

Hodnota průtoku	1000 l/min
Vnitřní připojovací závit	1/4 palec
Maximální provozní tlak	35 bar
Druh produktu	Spojka