

**Rychlospojka s vnitřním závitem, Vnitřní připojovací závit: 3/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080171 3/8
GTIN	4062406572709
Třída artiklu	02A

**Popis****Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).  
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

**Technický popis**

Maximální provozní tlak	35 bar
Hodnota průtoku	1000 l/min
Vnitřní připojovací závit	3/8 palec
Druh produktu	Spojka