

HOLEX**Rychlospojka s hadicovou přípojkou, Vnitřní Ø přípojky hadice: 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080172 9
GTIN	4062406523961
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Technický popis

Hodnota průtoku	1000 l/min
Maximální provozní tlak	35 bar
Vnitřní Ø přípojky hadice	9 mm
Druh produktu	Spojka