

**Sada zásuvných spojek 10dílná, Vnitřní Ø přípojky hadice: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080176 13
GTIN	4062406522599
Třída artiklu	02A

**Popis****Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).  
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

**Technický popis**

Vnitřní Ø přípojky hadice	13 mm
Maximální provozní tlak	35 bar
Obsah sady	10
Druh produktu	Mezikus