

HOLEX**Sada zásuvných spojek 10dílná, Vnitřní Ø přípojky hadice: 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080176 9
GTIN	4062406522582
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Technický popis

Obsah sady	10
Maximální provozní tlak	35 bar
Vnitřní Ø přípojky hadice	9 mm
Druh produktu	Mezikus