

**Akumul. vysavač pro mokré/suché vysávání, Typ: M12FVCL-0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Třída artiklu	03L

Popis**Provedení:**

Přenosný a výkonný akumulátorový vysavač na mokré / suché vysávání 12 V s motorem M12 FUEL™. Stohovatelné uložení nástrojů, které nabízí nové způsoby přemístění nástrojů a jejich lepší ukládání.

Rozsah dodávky:**Bez akumulátoru a nabíječky.**

Včetně filtru, sací hadice, hubice na hrubé nečistoty a štěrbinové hubice.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073816; č. 073827 a č. 073840.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0
Hmotnost bez akumulátoru	4,5 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Délka sací hadice	0,5 m

Objem nádoby	6,1 l
Napětí akumulátorů	12 V
Označení výrobce	M12FVCL-0
Objemový tok	1275 l/min
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Základní sada akumulátorů Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátoru MB12	073829 MB12