

Garant

**PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou Ø 8×12 mm,
Využitelná délka hadice: 3m**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080238 3
GTIN	4062406523756
Třída artiklu	01A

Popis**Provedení:**

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od – 20 do + 60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní ocelové rychlospojky GARANT a ocelové vsuvky.**

Technický popis

Vnitřní Ø hadice	8 mm
Rozsah teploty	-20 - 60 °C
Využitelná délka hadice	3 m
Maximální provozní tlak	10 bar
Hadice vnější Ø	12 mm
Druh produktu	Hadice

