

Garant

**PU spirálová hadice 1/2 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou Ø 11×16 mm,
Využitelná délka hadice: 5m**

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 080239 5 |
| GTIN | 4062406523787 |
| Třída artiklu | 01A |

Popis**Provedení:**

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od – 20 do + 60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní ocelové rychlospojky GARANT a ocelové vsuvky.**

Technický popis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Maximální provozní tlak | 10 bar |
| Využitelná délka hadice | 5 m |
| Hadice vnější Ø | 16 mm |
| Vnitřní Ø hadice | 11 mm |
| Rozsah teploty | -20 - 60 °C |
| Druh produktu | Hadice |

