

**Garant**

**PU hadice v sadě s bezpečnostní ocelovou spojkou Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 10m**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080242 10
GTIN	4062406523800
Třída artiklu	01A

**Popis****Provedení:**

Velmi lehká, flexibilní a ořezuvzdorná PU hadice s dostatečnou vratnou silou.  
Vhodný pro stlačený vzduch s příměsí oleje.

**Rozsah dodávky:**

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky a ocelové vsuvky.

**Technický popis**

Využitelná délka hadice	10 m
Připojení zásuvné spojky	1/4 palec
Maximální provozní tlak	16 bar
Hadice vnější Ø	12 mm
Barva	modrá
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Druh produktu	Hadice

---

## Příslušenství

Vsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější  
závit 1/4 palec

---

080290 1/4