

**Garant**

**PU spirálová hadice 1/2 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou Ø 11×16 mm,  
Využitelná délka hadice: 3m**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080239 3
GTIN	4062406523770
Třída artiklu	01A

**Popis****Provedení:**

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od – 20 do + 60 °C.

**Rozsah dodávky:**

Včetně **bezpečnostní ocelové rychlospojky GARANT a ocelové vsuvky.**

**Technický popis**

Maximální provozní tlak	10 bar
Rozsah teploty	-20 - 60 °C
Vnitřní Ø hadice	11 mm
Hadice vnější Ø	16 mm
Využitelná délka hadice	3 m
Druh produktu	Hadice

