

Garant

PU hadice v sadě s bezpečnostní ocelovou spojkou Ø 11×16 mm, Využitelná délka hadice: 10m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080243 10
GTIN	4062406524012
Třída artiklu	01A

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a ořezuvzdorná PU hadice s dostatečnou vratnou silou. Vhodný pro stlačený vzduch s příměsí oleje.

Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky a ocelové vsuvky.

Technický popis

Využitelná délka hadice	10 m
Vnitřní Ø hadice	11 mm
Připojení zásuvné spojky	1/4 palec
Hadice vnější Ø	16 mm
Barva	modrá
Maximální provozní tlak	16 bar
Druh produktu	Hadice

Příslušenství

Vsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější
závit 1/4 palec

080290 1/4