



PU hadice High Vis v sadě s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 5m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080246 5
GTIN	7391390442215
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a otěruvzdorná PU hadice s dostatečnou vratnou silou.

Sestava hadice v signální zelené barvě (vysoká viditelnost).

Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky a ocelové vsuvky.

Technický popis

Hadice vnější Ø	12 mm
Využitelná délka hadice	5 m
Připojení zásuvné spojky	1/4 palec
Barva	zelená
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Maximální provozní tlak	16 bar
Druh produktu	Hadice

Příslušenství

Vsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější
závit 1/2 palec

080290 1/2

Bezpečnostní spojka vnější závit Připojovací vnější závit 1/2
palec

080285 1/2