



PU hadice High Vis v sadě s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 11×16 mm, Využitelná délka hadice: 10m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080247 10
GTIN	7391390442239
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a otěruvzdorná PU hadice s dostatečnou vratnou silou.
Sestava hadice v signální zelené barvě (vysoká viditelnost).

Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky a ocelové vsuvky.

Technický popis

Vnitřní Ø hadice	11 mm
Hadice vnější Ø	16 mm
Barva	zelená
Maximální provozní tlak	16 bar
Připojení zásuvné spojky	1/4 palec
Využitelná délka hadice	10 m
Druh produktu	Hadice

Příslušenství

Vsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější
závit 1/2 palec

080290 1/2

Bezpečnostní spojka vnější závit Připojovací vnější závit 1/2
palec

080285 1/2