



Vázací obrtlíky Quick Lift DSR, Závít Ø: M10X1,5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Kompaktní vázací obrtlíky z vysoce pevné oceli Quick Lift DSR pro zašroubování. Lze otočit o 360° a naklonit o 180°. Úspora času až 80 % ve srovnání se zašroubováním klasického obrtlíkového prstence (DSR vs. Quick Lift DSR). **Lze otáčet při zatížení.** Jednoduchá manipulace díky čistě mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spolehlivý. Stisknutím hlavy šroubu lze Quick Lift-DSR během několika sekund připojit do vnitřního závitu. Funguje čistě mechanicky, pomocí pružiny.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

Technický popis

Hmotnost	0,3 kg
Výška B střední části	30 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	18 mm
Závít Ø	M10×1,5

Výška hlavy šroubu A	31 mm
Ø hlavy šroubu C	30 mm
Nosnost WLL SF 5:1	0,4 t
Délka závitu L	19,5 mm
Šířka oka E	27 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	53 mm
Tloušťka oka F	14 mm
Vzdálenost střední část - oko D	38 mm
Druh produktu	Vázací obrtlíky