



Vázací obrtlíky Quick Lift DSR, Závít Ø: M20X2,5



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 086454 M20X2,5 |
| GTIN | 2050002053878 |
| Třída artiklu | 08Y |

Popis

Provedení:

Kompaktní vázací obrtlíky z vysoce pevné oceli Quick Lift DSR pro zašroubování. Lze otočit o 360° a naklonit o 180°. Úspora času až 80 % ve srovnání se zašroubováním klasického obrtlíkového prstence (DSR vs. Quick Lift DSR). **Lze otáčet při zatížení.** Jednoduchá manipulace díky čistě mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spolehlivý. Stisknutím hlavy šroubu lze Quick Lift-DSR během několika sekund připojit do vnitřního závitu. Funguje čistě mechanicky, pomocí pružiny.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

Technický popis

| | |
|----------------------|---------|
| Výška hlavy šroubu A | 55 mm |
| Délka závitu L | 30 mm |
| Šířka oka E | 55 mm |
| Závít Ø | M20x2,5 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Výška B střední části | 55 mm |
| Ø hlavy šroubu C | 60 mm |
| Vnitřní šestihran S otvoru klíče | 40 mm |
| Vzdálenost střední část - oko D | 83 mm |
| Tloušťka oka F | 25 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |
| Šířka G vázacího obrtlíku | 115 mm |
| Nosnost WLL SF 5:1 | 1,7 t |
| Druh produktu | Vázací obrtlíky |