



Vázací obrtlíky Quick Lift DSR, Závít Ø: M24X3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086454 M24X3
GTIN	2050002053885
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Kompaktní vázací obrtlíky z vysoce pevné oceli Quick Lift DSR pro zašroubování. Lze otočit o 360° a naklonit o 180°. Úspora času až 80 % ve srovnání se zašroubováním klasického obrtlíkového prstence (DSR vs. Quick Lift DSR). **Lze otáčet při zatížení.** Jednoduchá manipulace díky čistě mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spolehlivý. Stisknutím hlavy šroubu lze Quick Lift-DSR během několika sekund připojit do vnitřního závitu. Funguje čistě mechanicky, pomocí pružiny.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

Technický popis

Hmotnost	2,6 kg
Závít Ø	M24x3
Šířka oka E	55 mm
Tloušťka oka F	25 mm

Vnitřní šestihran S otvoru klíče	40 mm
Nosnost WLL SF 5:1	2,5 t
Ø hlavy šroubu C	60 mm
Výška hlavy šroubu A	55 mm
Vzdálenost střední část - oko D	83 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	115 mm
Výška B střední části	55 mm
Délka závitu L	36 mm
Druh produktu	Vázací obrtlíky