



Vázací obrtlíky Quick Lift DSR, Závít Ø: M16X2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086454 M16X2
GTIN	2050002053861
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Kompaktní vázací obrtlíky z vysoce pevné oceli Quick Lift DSR pro zašroubování. Lze otočit o 360° a naklonit o 180°. Úspora času až 80 % ve srovnání se zašroubováním klasického obrtlíkového prstence (DSR vs. Quick Lift DSR). **Lze otáčet při zatížení.** Jednoduchá manipulace díky čistě mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spolehlivý. Stisknutím hlavy šroubu lze Quick Lift-DSR během několika sekund připojit do vnitřního závitu. Funguje čistě mechanicky, pomocí pružiny.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

Technický popis

Šířka oka E	38 mm
Výška B střední části	40 mm
Nosnost WLL SF 5:1	1,05 t
Závít Ø	M16x2

Vnitřní šestihran S otvoru klíče	27 mm
Tloušťka oka F	17 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	76 mm
Hmotnost	0,9 kg
Ø hlavy šroubu C	45 mm
Délka závitu L	27 mm
Vzdálenost střední část - oko D	53 mm
Výška hlavy šroubu A	40 mm
Druh produktu	Vázací obrtlíky